



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Áthidaló vezeték
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék Tartalék alkatrész
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	Sorkapocs
Készülék alkalmazás	A távvezérelt áramkör csatlakoztatásához
[In] névleges áram	63 A
Ue névleges üzemi feszültség	440 V AC
Szín	Sárga

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
---	-------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	16 cm
1. csomag súlya	120 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	6,7 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	400
3. csomag magassága	45 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	68,6 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék