



### Principales

Gamme de produit	INS40...160
Nom de l'appareil	poignée rotative
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Noir
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

### Complémentaires

Cadenassage de la commande rotative	Cadenas sur position OFF
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	48,0 cm
Poids de l'emballage 1	499,9 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,999 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	90,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	35,993 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

---

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

---

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

---