

LV525427

EasyPact CVS250NA 3P 50kA szakaszolókapcsoló 250A VIGI MH modullal



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easypact CVS100...250
Termékcsalád	EasyPact
Termék neve	EasyPact CVS
Készülék rövid neve	Vigi CVS400F
Termék vagy alkatrész típusa	Földzárlat megszakítókapcsoló
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Hálózat típusa	AC
Le névleges üzemi áram	AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
lth konvencionális termikus szabad levegő áram	250 A -50 °C
lcm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	75 KA hálózatoldali védelem megszakítóval 4,9 kA egyedi bontó kapcsoló
Megszakítónévleges értékek kód	NA
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN 60947-4-1 Igen megfelel IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC-22A AC-23B
Szivárgóáram bővítőmodul megnevezése	MH
Szivárgóáram-védelem	Van

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	1,35 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 3,5 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 3,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa	Állítható 5 beállítás
IDn szivárgóáram érzékenység beállítás	1 A 3 A 0,03 A 0,3 A 10 A
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típus	Állítható 4 beállítás

Dt maradvány földzárlati időkésleltetés beállítás	310 Ms 60 Ms 0 Ms 150 ms
Mechanikai tartósság	20000 ciklus megfelel IEC 60947-3
Elektromos élettartam	AC-22A: 6500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 6500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
Csatlakozási távolság	35 mm
Magasság	236 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	86 mm

Környezet

Szabványok	EN 60947-4-1 IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]GOST
Áramütés védelmi osztály	II osztály
Szennyezettségi fok	3 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9 cm
1. csomag szélessége	10,2 cm
1.csomag hossza	15,8 cm
1. csomag súlya	2,3 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------