



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX4FF
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	DC low consumption
Styrespenning	110 V DC
Inductance of closed circuit	179 H
Gjennomsnittlig motstand	21,7 Ohm inntrengings på 20 °C 2940 Ohm holder på 20 °C
Driftstid	30...40 ms lukke 30...50 ms åpne
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C) Drop-out: 0,15 - 0,2 Uc 55 °C)
Starteffekt (VA)	560 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W	4,5 W på 20 °C

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,3 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	17,7 cm
Package 1 Weight	510,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,565 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------