



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 15 VA Classe 1 à 20 VA
Courant nominal (In)	2000 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre
Rapport transformateur de courant	2000/5
[Ith] courant thermique conventionnel	60 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres
Largeur	Intérieur: 38 mm Extérieur: 99 mm
Hauteur	Intérieur: 127 mm Extérieur: 160 mm
Profondeur	Cadre : 40 mm Total : 78,4 mm
Poids du produit	0,91 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Ouverture des barres	127 x 38
Plombage	Avec

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications du produit	CE[RETURN]EAC
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,4 cm
Largeur de l'emballage 1	13,8 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Poids de l'emballage 1	726,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,747 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.