Fiche produit
Caractéristiques

METSECT5ME025
PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 250/5A - câble<22mm-barre 10x30mm



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 6 VA Classe 1 à 9 VA Classe 3 à 11 VA
Courant nominal (In)	250 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport transformateur de courant	250/5
[Ith] courant thermique conventionnel	15 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Par vis Vis de verrouillage isolée Encliquetable
Support de montage	Platine de montage Jeu de barres Rail DIN
Largeur	56 mm extérieur:
Hauteur	84 mm extérieur:
Profondeur	42 mm extérieur:
Diamètre	22 mm
Poids du produit	0,31 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	22 mm
Ouverture des barres	30,5 x 10,5 20,5 x 12,5 25,5 x 11,5
Plombage	Sans

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0…95 %
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.