Fiche produit
Caractéristiques

MGU2.002.858
Unica Basic - cover frame - 1 gang - technical grey/white

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Basic
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur de la plaque	Blanc Technical grey
Couleur du liseré	Blanc

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	14 mm
Poids du produit	0,015 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Décolorant Alcool Savon liquide Acétone Huile Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	17,100 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	12,500 cm
Largeur de l'emballage 2	13,000 cm
Longueur de l'emballage 2	18,500 cm
Poids de l'emballage 2	411,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,880 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months