

### Principales

Gamme de produit	Unica
Design	Unica (esthétique standard)
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électromécanique
Fonction interrupteur	Va et vient
Nombre de touches	1
Application	Éclairage
Équipement inclus	Connexion d'alimentation interne
Nuance de la couleur	Blanc

### Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Durée de vie électrique	10000 cycle
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 Mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	34 mm
Profondeur d'encastrement	22 mm
Poids du produit	0,0229 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement	25...35 °C
Température ambiante de stockage	0...50 °C
Normes	LV directive EMC directive EN 60669-1

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Pétrole Acétone Résistant aux UV Huile Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	6,500 cm
Poids de l'emballage 1	26,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,500 cm
Largeur de l'emballage 2	13,500 cm
Longueur de l'emballage 2	33,500 cm
Poids de l'emballage 2	323,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,226 kg

## Durabilité de l'offre

REACH sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	<a href="#">Oui</a>
Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Communication environnementale	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------