




Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Plus
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur de la plaque	Glacier blue
Couleur du liseré	Ivoire

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: partie intermédiaire ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	14 mm
Poids du produit	0,022 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Résistant aux UV Savon liquide Décolorant Huile Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Poids de l'emballage 1	20 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------