



### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Plus
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur de la plaque	Apple green
Couleur du liseré	Blanc

### Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: partie intermédiaire ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	14 mm
Poids du produit	0,022 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Pétrole Résistant aux UV Alcool Acétone Savon liquide Huile Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	20 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	12,4 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	257 g

Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,373 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------