



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Plus
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur de la plaque	Slate grey
Couleur du liseré	Blanc

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: partie intermédiaire ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	14 mm
Poids du produit	0,022 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Alcool Savon liquide Résistant aux UV Pétrole Décolorant Huile Liquide de nettoyage pour vitres Acétone

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	20,600 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,500 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	18,500 cm
Poids de l'emballage 2	251,000 g

Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,239 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------