



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Quadro
Nombre de postes	3 postes horizontal
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur de la plaque	Titane

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	87 mm
Largeur	229 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	71 mm
Poids du produit	0,039 kg
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Acétone Huile Résistant aux UV Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage 1	38,300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	9,500 cm
Longueur de l'emballage 2	25,000 cm
Poids de l'emballage 2	177,000 g

Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	15
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,112 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------