



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Top
Nombre de postes	2 postes horizontal
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur de la plaque	Chrome clair
Couleur du liseré	Aluminium

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: partie intermédiaire
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	161 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	71 mm
Poids du produit	0,09 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Décolorant Pétrole Alcool Acétone Savon liquide Huile Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	93 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	12,4 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm

Poids de l'emballage 2	337 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------