



Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Szelepmozgató
Busz típusa	KNX
Rated input	Jelfeszültség (SELV): 2 x bináris

Kiegészítő jellemzők

Betáplálás	HMIYPSOMAC1 adapterrel
[Ue] névleges üzemi feszültség	24 Veff

Környezet

IP védettségi fok	IP21
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,200 cm
1. csomag szélessége	13,000 cm
1. csomag hossza	16,200 cm
1. csomag súlya	300,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	20,600 cm
2. csomag szélessége	31,300 cm
2. csomag hossza	40,700 cm
2. csomag súlya	3,370 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------