



## Principales

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gamme                              | Spacial                                                 |
| Nom du produit                     | Spacial CRN                                             |
| Application                        | Polyvalent                                              |
| Catégorie                          | Enveloppe compact                                       |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 400 mm                                                  |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 300 mm                                                  |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 200 mm                                                  |
| Type d'accessoire d'installation   | Montage mural                                           |
| Composition de l'appareil          | 1 corps<br>1 plaque passe-câbles<br>1 porte<br>1 verrou |
| Type de porte                      | Pleine                                                  |
| Type de châssis plein              | Sans châssis plein                                      |

## Complémentaires

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type                   | Côtés conçus à partir d'une seule section pliée<br>Soudé à l'arrière avec double profil formant une zone étanche |
| Nombre de portes            | Face avant : 1 porte(s)                                                                                          |
| Ouverture de porte          | Réversible (120 °)                                                                                               |
| Type de verrou              | Verrou double bar 3&nbsp;mm                                                                                      |
| Type de plaque passe-câbles | Standard                                                                                                         |
| Accessibilité               | Avant                                                                                                            |
| Pièces amovibles            | Porte par charnières<br>Plaque passe-câbles par vis                                                              |
| Matière                     | Corps :acier                                                                                                     |
| Finition de surface         | Poudre époxy-polyester                                                                                           |
| Couleur                     | Gris (RAL 7035)                                                                                                  |
| Normes                      | CEI 62208                                                                                                        |
| Certifications du produit   | UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL                                                                                      |
| Poids du produit            | 5,81 kg                                                                                                          |

## Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 se conformer à CEI 62262 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 21,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 31,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 41,500 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 5,569 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAM       |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 64         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 220,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 369,416 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                    |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|