Fiche produit
Caractéristiques

NSYCRN86300
Spacial CRN plain door w/o mount.plate. H800xW600xD300 IP66 IK10 RAL7035..

Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial CRN
Application	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	300 mm
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 porte 1 verrou
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Body type	Côtés conçus à partir d'une seule section pliée Soudé à l'arrière avec double profil formant une zone étanche
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm
Type de plaque passe-câbles	Standard
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis
Matière	Corps :acier
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Poids du produit	22 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	32,000 cm
Largeur de l'emballage 1	61,000 cm
Longueur de l'emballage 1	81,000 cm
Poids de l'emballage 1	21,841 kg
Type d'emballage 2	PAM

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	220,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	275,092 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months