



### Principales

Gamme de produit	Éclairage et réglette de prises
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
Type de produit ou équipement	Lampe
Application	Polyvalent
Composition de l'appareil	Éléments de fixation lampe

### Complémentaires

Écart-type de sortie	Sans prise
Puissance nominale de la lampe	11 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50/60 Hz
Culot de lampe	2G7
Type de lampe	Fluorescent
Type de commande	Interrupteur encastré
Flux lumineux	900 lm
Durée de vie en heures	8000 H
Raccordement électrique	Connecteur à vis <= 2,5 mm <sup>2</sup>
Emplacement de montage	Avant supérieur du boîtier
Support de montage	Pièces métalliques Rail DIN Traverses Amont
Mode de fixation	Clipsable Fixation d'aimant Vis
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Matière	Gris clair plastique
Hauteur	40 mm
Largeur	372 mm
Profondeur	63 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94
Compatibilité électromagnétique	Norme d'émission pour environnements industriels se conformer à CEI 61000-6-4
Normes	UL 508 A
Certifications du produit	VDE[RETURN]UL

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-16...65 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------