



## Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	TR
Type de produit ou équipement	Butée
Nom de l'appareil	TRA
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Conformité	TRV borne à vis borne TRP push-in borne TRR borne à ressort borne TRH IDC borne
Longueur	48,5 mm
Epaisseur	5,15 mm

## Complémentaires

Mode d'installation	Encliquetable
Quantité du lot	Lot de 50
Poids du produit	4,9 g
Couleur	Gris

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	3,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,800 cm
Poids de l'emballage 1	4,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	2,000 cm
Largeur de l'emballage 2	20,000 cm
Longueur de l'emballage 2	20,000 cm
Poids de l'emballage 2	244,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	2150
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	11,308 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------