



Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv proizvoda	Linergy TR
Vrsta proizvoda ili dijela	Pregrada
Skraćeno ime uređaja	TRA
Pribor / vrsta	Izolacijski pribor
Kompatibilnost proizvoda	TRV Vijčana stezaljka - prolaz stezaljke, length = 47,7 mm TRV Vijčana stezaljka - zaštitna zemlja stezaljke, length = 47,7 mm TRV Vijčana stezaljka - nož odspojen stezaljke, length = 55 mm
Debljina	2 mm

Dodatno

Poprečni presjek kabela	2,5 Mm ² 6 Mm ² 10 Mm ² 4 mm ²
Broj priključaka	2
Broj ulazna za mjerenje	2 1
Količina po setu	Set od 50
Neto masa proizvoda	4,9 g
Boja	Sivo

Broj pakiranih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	0,500 cm
Paket 1 Širina	5,000 cm
Paket 1 Dužina	5,500 cm
Paket 1 Težina	5,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	50
Paket 2 Visina	3,000 cm
Paket 2 Širina	17,000 cm
Paket 2 Dužina	17,000 cm
Paket 2 Težina	250,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	1600
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	8,550 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------