



Principales

Gamme	Rilux
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Application	Éclairage
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Couleur	Blanc
Source lumineuse	Fluorescent tube G5 6 W
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de plaque	Transparent
Nombre de batteries	1 x 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Information supplémentaire du système d'installation	Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	200 à 230 V CA/CC 50 Hz
Puissance consommée en VA	2,5 VA
Consommation électrique	10 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 70 lm
Matière	Plastique: enveloppe Plastique: couvercle
Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie mural Encastré
Hauteur	100 mm
Largeur	255 mm
Profondeur	46 mm
Poids du produit	0,55 kg
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Degré de protection (IP)	IP42
Tenue aux chocs (IK)	IK06
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60598-2-22 CEI 695-2-1 EN 60695-2-10 IEC 50-11

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	26,8 cm
Poids de l'emballage 1	596,75 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------