



### Principales

Gamme	Exiway
Design	Exiway Easyled
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Application	Éclairage
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Couleur	Blanc
Source lumineuse	LED tout LED 2 x 1 W
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de plaque	Transparent
Information additionnelle du système d'installation	Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	2,5 VA
Puissance consommée en W	1,6 W
Consommation électrique	10 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 120 lm
Type de plastron	Face avant transparent sérigraphié
Matière	Plastique: enveloppe Plastique: couvercle
Montage de l'appareil	Encastré mural Saillie mural Saillie plafond Encastré faux plafond
Hauteur	37 mm
Largeur	292,5 mm
Profondeur	116,5 mm
Poids du produit	0,49 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP42
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...30 °C
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	Aenor[RETURN]ENEC
Normes	CEI 60695-2-10 EN/CEI 60598-2-22

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	30,000 cm
Poids de l'emballage 1	543,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,900 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------