



Principales

Gamme	Exiway
Design	Exiway Easyled
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Application	Éclairage
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Couleur	Blanc
Source lumineuse	LED tout LED 4 x 1.5 W
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de plaque	Transparent
Information additionnelle du système d'installation	Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,9 VA
Puissance consommée en W	1 W
Consommation électrique	16 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	3 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 120 lm
Type de plastron	Face avant transparent sérigraphié
Matière	Plastique: enveloppe Plastique: couvercle
Montage de l'appareil	Encastré mural Saillie mural Saillie plafond Encastré faux plafond
Hauteur	37 mm
Largeur	292,5 mm
Profondeur	116,5 mm
Poids du produit	0,57 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP42
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...30 °C
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENEC
Normes	EN/CEI 60598-2-22 CEI 60695-2-10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	30 cm
Poids de l'emballage 1	626 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------