



### Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Boîtier arrière
Nom de l'appareil	Mureva socket
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P ou 4P

### Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Vis : acier inoxydable
Montage de l'appareil	Saillie
Mode d'installation	Montage sur panneau
Poids du produit	0,26 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Environnement

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,8 cm
Poids de l'emballage 1	258,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,131 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------