



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires pour coffret
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie Encastré
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de face avant	Transparent
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Nombre de rangées horizontales	3
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	72
Description d'installation	Montage en surface Montage encastré
Matière du coffret	Verre Métal
Largeur	550 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Incolore

Environnement

Tenue au feu	750 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	65,0 cm
Longueur de l'emballage 1	69,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,85 kg
Type d'emballage 2	X12

Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	120,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	133,6 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------