



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület Süllyesztett
Kulcs száma	Megadandó szám
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Ajtó nyitási oldal	Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma	4
9 mm-es osztások	48
18 mm-es modulok száma soronként	24
Összesen 18 mm-es modulok	96
Installation description	Falra szerelés Süllyesztett
Szekrény anyaga	Üveg Fém
Szélesség	550 mm
Magasság	750 mm
Mélység	20 mm
Szín	Színtelen

Környezet

Tűzellenállási képesség	750 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védettségi fok	IK09
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	65,0 cm
1. csomag hossza	84,0 cm
1. csomag súlya	5,75 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	X12
Egységek száma 2. csomagban	19

2. csomag magassága	120,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	149,94 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körkörösségi profil

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------