



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	366 Mm paroi: 396 mm extérieur:
Hauteur	330 Mm paroi: 360 mm extérieur:
Profondeur	86 Mm paroi: 21 mm extérieur:
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	2 x bornier 1 x étiquette d'identification 1 x kit de marquage 1 x bande d'obturateur
Type de face avant	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	13
Puissance dissipée en W	34 W
[In] courant assigné d'emploi	63 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Câble ou tube Pré-découpages latéraux Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 14 départs 1 neutre (rapide) avec 14 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² pour terre 11 x 4 mm ² pour terre 3 x 25 mm ² pour neutre 11 x 4 mm ² pour neutre
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique Face avant :techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible	Hongrie République tchèque Russie Grèce
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière : 650 °C Face avant : 650 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	42,000 cm
Longueur de l'emballage 1	38,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,250 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	120,360 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------