



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays Harmony XA2
Készülék rövid neve	RXZE08P
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXZ mellett 4 C/O érintkező Dugaszolható relé RGZ mellett 4 C/O érintkező
Érintkezők típusa és összetétele	4 C/O
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A

Kiegészítő jellemzők

Tű alakja	Sík
[U _e] névleges üzemi feszültség	< 250 V megfelel IEC < 300 V megfelel UL94 (anyag V0)
Érintkező elrendezés	Különálló
Csatlakozás típusa	Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvég Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvég Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm ² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég
Meghúzási nyomaték	< 1 N.m esetén M3
Rögzítési mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Tűfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
Szélesség	27 mm
Nettó súly	0,07 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Dielektromos szilárdság	2500 V
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]LM-79[RETURN]UL-Aex
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,679 cm
1. csomag szélessége	2,893 cm
1. csomag hossza	8,219 cm
1. csomag súlya	62,2 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	6,6 cm
2. csomag szélessége	11,4 cm
2. csomag hossza	13,7 cm
2. csomag súlya	664,5 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	13,2 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram

