




Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Function	Fedlap
Delivery form	Cover plate with fixing frame
Termék rendeltetési helye	Univerzális keystone csatlakozó
Aljzatszám	1
Színárnyalat	Antracit (RAL 7021)
Készülék felszerelése	Süllyesztett

Kiegészítő jellemzők

Felületkezelési mód	Festett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...80 mm Csavarok
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	35 mm
Nettó súly	0,038 kg
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Matt
IK védettségi fok	IK03
Csatlakozó típusa	RJ45 RJ11 HDMI VGA

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	48,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	566,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm

3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	7,439 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre