




Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Function	Fedlap
Delivery form	Cover plate with fixing frame
Termék rendeltetési helye	RJ45 csatlakozók
Aljzatszám	2
Termék kompatibilitás	Krone moduláris csatlakozó Kat. 5e UTP Krone moduláris csatlakozó Kat. 6 UTP
Színárnyalat	Antracit (RAL 7021)
Készülék felszerelése	Süllyesztett

Kiegészítő jellemzők

Felületkezelési mód	Festett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...80 mm Csavarok
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	23 mm
Depth of visual part	7 mm
Nettó súly	0,033 kg
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Matt
IK védettségi fok	IK03

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	34,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	771,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	240
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm

3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,899 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre