



Fő jellemzők

Termékválaszték	ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa	Ethernet TCP/IP modul
Termék specifikus alkalmazás	Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
Koncepció	Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP ICMP SNMP RS232 LON Ideiglenes Ethernet port SNTP Többcsatornós protokoll
Ethernet port	100BASE-FX - 2 port(ok) üvegszáloptika 10/100BASE-TX - 6 port(ok) rézkábel
Kapcsolók maximális száma kaszkádban	Korlátlan
Kiberbiztonság	Port védelem növelés

Kiegészítő jellemzők

Integrált csatlakozási típus	Duplex SC üvegszáloptika Árnyékolt RJ45 rézkábel
Átvitelt támogató közeg	CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel Monomódusú fényvezető szál esetén üvegszáloptika
Maximum cable distance between devices	100 m rézkábel
Optikai szál hossza	32,5 km 9/125 µm
Csillapítás	0...16 dB (9/125 µm)
Ethernet szolgáltatás	Konfigurálás webszerveren keresztül VLAN Többcsatornós szűrés Adatátvitel ellenőrzése IGMP Lehallgatás SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikációs szolgáltatás	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port tükrözés Address conflict detection
Diagnosztika futási idő	Signal contact Self test
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben	50
Redundancia	HiPER ring RSTP Redundant network coupling
[Us] névleges betáplálási feszültség	24...48 V
Betáplálási feszültség korlátok	18...60 V DC SELV
Teljesítmény W-ban	12 W
Villamos csatlakozás	2 csavaros sorkapocs 2 utas betáplálás
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés	CE UL RCM ATEX

Rendelkezésre álló funkció	Alarms (Traps) System information Report Trap log
Helyi jelzés	Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű) Hiba: 1 LED (piros) Csengésnémitó kapcsoló: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű) Indítás: 1 LED (piros) Signal contact 1: 1 LED (+32 csatornás kijelző) Jelzőlámpa: 1 LED (+32 csatornás kijelző) Csatorna hiba: 1 LED bemenetenként (egy- / kétszínű) Diagnosztika
Riasztó kimenet	2 feszültségmentes érintkező 2 A
Riasztási funkció	Betáplálás meghibásodás Adatkapcsolat állapota Temperature threshold External memory removed
Ethernet huzalozó rendszer	TF kapcsolók
Szélesség	120 mm
Magasság	137 mm
Mélység	115 mm
Nettó súly	1 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...85 °C
Relatív páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok	IP30
Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat
Írányelvek	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 61131-1 IEC 61851-1 CSA C22.2 No 214 UL 1604 Class 1 Division 2
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]RCM[RETURN]ATEX Cat 3G[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]GOST[RETURN]BV

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,000 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	22,500 cm
1. csomag súlya	1,878 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	3,782 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

