



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type de produit ou équipement	Module Ethernet TCP/IP
Interface physique	RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX 1 paire torsadée
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Service communication	Gestion de la bande passante Serveur FDR Données globales I/O scanning Messagerie Modbus TCP SMTP e-mail notification SNMP agent Messagerie Uni-TE
Alimentation	Via l'alimentation électrique du rack
Signalisation locale	Pour détection de collision (COL) 1 LED Pour état de réseau Ethernet (RUN) 1 LED Pour erreur port Ethernet (ERR) 1 LED Pour activité de transmission/réception (TX/TR) 1 LED

Complémentaires

Protocole de communication	Modbus TCP Uni-Telway
Nombre maximum de connexions	64
Serveur Web	Classe B30 Transparent Ready
Web feature	Visualiseur de rack Éditeur de données (via terminal PC)
Marquage	CE
Compatibilité produit	PL7 Pro Unity Pro
Consommation électrique	360 mA 5 V CC
Format du module	Standard
Poids du produit	0,34 kg

Environnement

Normes	CSA 1010-1 FM Class 1 Division 2 group A FM Class 1 Division 2 group C FM Class 1 Division 2 group B FM Class 1 Division 2 group D EN 61131-2 UL 508
Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % à 60 °C sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18,0 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage 1	426,0 g


Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,991 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Racks standards et extensibles pour montage de modules

Dimensions des modules et des racks



- (1) Avec modules bornier à vis
- (2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées