



Principales

Nom de gamme	Cedar Plus
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Fonction	À 1 pôle
Bon de livraison	Produit complet
Voyant lumineux	Without pilot lamp
Cover plate color	Blanc

Complémentaires

Installation	En saillie
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 AX à 250 V CA
Type de bornes	Bornes de levage
Capacité du terminal	2 câble(s) 2,5 mm ²
Structure du fil	Rigide Souple
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Matière des parties visibles	PA6 FR850
Finition de la surface	Brillant
Hauteur	79 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	48 mm
Poids du produit	0,095 kg

Environnement

Certifications du produit	KEMA
Degré de protection (IP)	IP44

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	98,800 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	19,000 cm
Longueur de l'emballage 2	27,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,084 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60

Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,924 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------