



Principales

Nom de gamme	Cedar Plus
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Description standard de la prise	Avec terre standard germanique
Nombre de prises d'alimentation	1
Bon de livraison	Produit complet
Caractéristiques complémentaires	Avec éclipse de sécurité
Cover plate color	Blanc

Complémentaires

Installation	En saillie
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Type de bornes	Bornes de levage
Capacité du terminal	2 câble(s) 2,5 mm ²
Structure du fil	Rigide Souple
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Matière des parties visibles	PA6 FR850
Finition de la surface	Brillant
Hauteur	79 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	54 mm
Poids du produit	0,099 kg

Environnement

Certifications du produit	VDE
Degré de protection (IP)	IP44

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	102,800 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	18,500 cm
Longueur de l'emballage 2	27,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,119 kg
Type d'emballage 3	S03

Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	7,135 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------