




Fő jellemzők

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Termékválaszték              | Easy Harmony XA2        |
| Termék vagy alkatrész típusa | Komplett plomba készlet |
| Készülék rövid neve          | XA2                     |
| Külső tokozat anyaga         | Műanyag                 |
| Rögzítőperem anyaga          | Műanyag                 |

Kiegészítő jellemzők

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési átmérő                                  | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Minimális rendelési mennyiség                     | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Védőkezelés                                       | TC/TH                                                                                                                                                                                                                  |
| Működési helyzet                                  | Tetszőleges pozíció                                                                                                                                                                                                    |
| Rögzítő központ                                   | >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm                                                                                                                                                                  |
| Rögzítési mód                                     | Rögzítőanya fej alatt: 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                     |
| Jelzőegység fej                                   | Kerek                                                                                                                                                                                                                  |
| Kezelő típusa                                     | rugós                                                                                                                                                                                                                  |
| Kezelőprofil                                      | Vörös sülyesztett                                                                                                                                                                                                      |
| Érintkezők típusa és összetétele                  | 1 NC                                                                                                                                                                                                                   |
| Érintkezők működése                               | Lassan bontó                                                                                                                                                                                                           |
| Pozitív nyitás                                    | NC kontaktussal megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz                                                                                                                                                                    |
| Mechanikai tartósság                              | 1500000 ciklus                                                                                                                                                                                                         |
| Csatlakozás típusa                                | Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm <sup>2</sup><br>Gyorscsatlakozás 6,3 mm                                          |
| Meghúzási nyomaték                                | 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                |
| Rövidzárlat-védelem                               | 10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2                                                                                                                                                                               |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 10 A                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség              | 600 V megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság           | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                              |
| [Ie] névleges üzemi áram                          | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600<br>0,27 A -250 V, DC-14, Q600                                                                                                                                                            |
| Elektromos élettartam                             | 500000 Ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5<br>500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 |
| Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4            | $\Lambda < 10 \exp(-8) -24 V$                                                                                                                                                                                          |
| Szélesség                                         | 30 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Magasság                                          | 42 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Mélység                                           | 54,7 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Nettó súly                                        | 0,032 kg                                                                                                                                                                                                               |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe              | Vörös                                                                                                                                                                                                                  |
| Kezelő típusa                                     | Rugós                                                                                                                                                                                                                  |

## Környezet

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                                                                      |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...55 °C                                                                      |
| Túlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 55011                                                   |
| IP védettségi szint                                 | IP65 megfelel MSZ EN 60529                                                       |
| IK védettségi szint                                 | IK03 megfelel MSZ EN 60529                                                       |
| Szabványok                                          | IEC 60947-5-1/1991<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.3                    |
| Terméktanúsítványok                                 | CCC[RETURN]CE                                                                    |
| Rezgési ellenállás                                  | 10 konstans gyorsulással (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                 |
| Ütésállóság                                         | 7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |


## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 3,300 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 3,300 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 6,350 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 34,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5         |
| 2. csomag magassága                  | 5,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 5,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 15,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 170,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 100       |
| 3. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 3,737 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                  |
| Körkörösségi profil                                            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                                                        |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.                                 |

## Dimensions



(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

## Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


### Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support  
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.  
(3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )

| Connections                        | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |
| By Faston connectors               | 45      | 1.77     | 32      | 1.26     |

### Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support  
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.  
(3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )