



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa	Monolit nyomógomb
Készülék rövid neve	XA2
Szerelési átmérő	22,5 mm
Jelzőegység fej	Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Narancssárga
Fényforrás	LED
Izzó foglalat	Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség	110 V AC SELV 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Végpontok leírása ISO n°1	(X1-X2)PL
Készülékbeépítés	Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítő központ	>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1...6 mm >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2...6 mm
Rögzítési mód	Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
Jelölés	CCC CE
[Us] névleges betáplálási feszültség	110 V
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm ² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm ² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték	0,8...1 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja	Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa	Folyamatos
Betáplálási feszültség korlátok	0,8...1,2 V AC SELV
Áramfelvétel	<= 20 mA
Élettartam	40000 óra 24 V visszatérése esetén
Magasság	29 mm
Szélesség	29 mm
Mélység	53 mm
Nettó súly	0,02 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK05

Szabványok	GB 14048.3 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 MSZ EN 60529 IEC 50102
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek


Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,700 cm
1. csomag szélessége	2,700 cm
1. csomag hossza	5,100 cm
1. csomag súlya	21,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	6,500 cm
2. csomag szélessége	6,500 cm
2. csomag hossza	16,000 cm
2. csomag súlya	236,000 g
3. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	160
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	4,036 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Dimensions



e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
(2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
(3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Wiring Diagram



(1) LED