



Fő jellemzők

Termékcsalád	Zelio Logic
Termék vagy komponens típusa	Üsszesítő számláló
Kijelző típusa	Mechanikus
Méret	31 x 41,5 mm
Megjelenítő digitek	7 számjegy - 4 mm magasságban
Maximum counting frequency	20 Hz
Újrabeállítás	Nélkül
Számláló kapacitása	0...9 999 999
Technológiai típusa	Elektromechanikus

Kiegészítő jellemzők

[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen $\pm 10\%$
Fogyasztás [W]	1,5 W
Tartalék idő	Állandó
Számláló üzemmód	Hozzáadás
Bemeneti funkció	Számlálás
Bemenet típusa	Kontaktus
Mechanikus tartósság	10000000 ciklus
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Szerelőtartó	Panel szerelése
Csatlakozás típusa	AMP kábelsaru (csatlakozó)
Magasság	31 mm
Termék súlya	0,1 kg
Szélesség	41,5 mm
CAD teljes szélesség	42 mm
CAD teljes magasság	31 mm
CAD teljes mélység	75 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 50082-1 EN/IEC 50082-2
Termék minősítések	CURus (873)
IP védettségi szint	IP405 megfelel EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-10...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn esetén 6 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	93 g
1. csomag magassága	4,3 cm
1. csomag szélessége	4,8 cm

1. csomag hosszúsága	9,2 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	24
2. csomag súlya	2,724 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Contractual warranty

Garancia	18 months
----------	-----------