

XBKT81030U33E

Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Termékcsalád | Zelio Logic |
| Termék vagy komponens típusa | Üsszesítő számláló |
| Kijelző típusa | LCD |
| Méret | 24 x 48 mm |
| Megjelenítő digitek | 8 számjegy - 4 mm magasságban |
| Maximum counting frequency | 30 Hz 7500 Hz |
| Újrabeállítás | Tranzisztor Kézikönyv |
| Számláló kapacitása | 0...9 999 999 |
| Akkumulátor típusa | Nem újratölthető lítium |
| Technológiai típusa | Elektronikus |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Tartalék idő | 7 év |
| Számláló üzemmód | Hozzáadás (bemeneti ellenállás 0,05 kOhm) |
| Bemeneti funkció | Számlálás |
| Bemenet típusa | Tranzisztor NPN $\leq 0,7$ V DC Tranzisztor PNP ≥ 5 V DC Feszültségmentes kontaktus |
| Bemeneti feszültség | $\leq \pm 40$ V DC elkülönítetlen |
| Legkisebb impulzusszélesség | 0,00007 S -7500 Hz mérési frekvencia 0,015 s -30 Hz mérési frekvencia |
| Szerelési mód | Süllyesztett szerelés |
| Szerelőtartó | Panel szerelése |
| Rögzítési mód | Karmokkal |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozó |
| Betáplálás | Busz |
| Súly | 0,05 kg |
| CAD teljes szélesség | 48 mm |
| CAD teljes magasság | 24 mm |
| CAD teljes mélység | 40 mm |

Környezet

| | |
|---|--|
| Szabványok | EN/IEC 50082-2 EN 61010-1 EN/IEC 50082-1 |
| IP védettség szint | IP547 megfelel EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -10...50 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolás | -20...60 °C |
| Rezgési ellenállás | 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 10...150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 10 gn esetén 18 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya | Class II conforming to IEC 60536 |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|--------|
| Csomagolási egység típusa 1. | PCE |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag súlya | 40 g |
| 1. csomag magassága | 3 cm |
| 1. csomag szélessége | 5 cm |
| 1. csomag hosszúsága | 6,4 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------|---|
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|