



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Simple stop rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CB
Bolig farge	Blå
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140 Klasse I i samsvar med NF C 20-030

Komplementær

Lokal varsling	Without pilot light
Antall kabler	1
Trigger kabel maksimal lengde	100 m
Tilbakestille	Fra innsiden av kapslingen
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingsside for snor	RH side
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m
Kabelinngang nummer	1 tappet oppføring for Pg 13.5 cable gland
Merking	CE
Mekanisk levetid	60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport	5 m
[Ie] nominell driftsstrøm	0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A 1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3 25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	18,75 kg
Kompatibilitetskode	XY2CB

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP22 i samsvar med EN/IEC 60529 (kapsling) IP22 i samsvar med NF C 20-010 (kapsling) IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 (contact housing) IP65 i samsvar med NF C 20-010 (contact housing)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19 cm
Pakke 1 Bredde	27,5 cm
Pakke 1 Vekt	46 cm
Package 1 Weight	18,817 kg


Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



- (1) 2 access points for operating cable.
- (2) + 125 for opening cover.
- (3) 1 tapped entry for n° 13 (Pg 13.5) cable gland.