



Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 3 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	2 DELs NPN
Longueur de câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,08 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP69K IP67 IP65
Certifications du produit	cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage 1	66,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,638 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------


Dimensions



L : Longueur de câble

Raccordements et schémas

Connecteur



BN : Marron
BK : Noir
BU : Bleu