



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB6                                                                |
| Produkt eller type komponent | Complete body for push-buttons or selector switches                        |
| Kortnavn utstyr              | ZB6                                                                        |
| Festebrakettmateriale        | Plast                                                                      |
| Salg per udelelig kvantitet  | 1                                                                          |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO                                                                       |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems                                                                 |
| Tilkoblingsklemmer           | Faston connector<br>Faston connector, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm |
| [Us] merkespenning           | <= 250 V                                                                   |

### Komplementær

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                                        | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                                         | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                     | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vekt                                          | 0,004 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontaktbruk                                   | Standard                                                                                                                                                                                                                                     |
| Positiv åpning                                | Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                                                                   |
| Driftsavstand                                 | 2 Mm ( NO skiftende elektriske tilstand)<br>4,3 mm ( totaldistanse)                                                                                                                                                                          |
| Betjeningskraft                               | 1,6 N NO skiftende elektriske tilstand                                                                                                                                                                                                       |
| Kontaktmateriale                              | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                         |
| Kortslutningsvern                             | 6 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                       |
| [Ie] nominell driftsstrøm                     | 3 A på 120 V, AC-15, B300<br>1,5 A på 240 V, AC-15, B300<br>0,1 A på 250 V, DC-13, R300<br>0,22 A på 125 V, DC-13, R300                                                                                                                      |
| Elektrisk levetid                             | 1000000 Sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, DC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 | $\Lambda = 10\exp(-8)$ på 5 V og 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med IEC 60947-5-4                                                                                                                                                 |

### Miljø

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                                                                                           |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 61140                                                                     |
| IP-grad                             | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                          |
| Standarder                          | JIS C 852<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C 4520 |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | GOST[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA                                                                                                                                           |
| Vibrasjonsmotstand  | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                       |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 0,2 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 11,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 16,0 cm |
| Package 1 Weight         | 6,0 g   |
| Enhetstype pakke 2       | S01     |
| Antall enheter i pakke 2 | 100     |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,0 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 800,0 g |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

---

Body for Pushbutton, Selector Switch or Key Switch

---

Dimensions

