



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve	ZCP
Terv	Miniatűr
Test típusa	Rögzített
Kapcsolódó fej	ZCE01 ZCE27 ZCE11 ZCE66 ZCEG1 ZCEF2 ZCE65 ZCE28 ZCE02 ZCEF0 ZCE62 ZCE24 ZCE09 ZCE13 ZCE63 ZCE29 ZCE67 ZCE10 ZCE08 ZCE07 ZCE14 ZCE06 ZCE21 ZCE64
Test anyaga	Zamak
Pólusszám	2
Érintkezők típusa és összetétele	2 NC
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	XCMD
Villamos csatlakozás	Csatlakozódugó M12, 5-lábú
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Érintkezők anyaga	Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás	Van
Minimális működtetési sebesség	0,01 m/min
[Ie] névleges üzemi áram	0,22 A -50 V, DC-14 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet 3 A -50 V, AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	4 A
Ui névleges szigetelési feszültség	60 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991
Maximum resistance across terminals	25 mOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 KV megfelel IEC 60664 0,8 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	4 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet

Szélesség	30 mm
Magasság	50 mm
Mélység	16 mm
Nettó súly	0,065 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
---	-------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,6 cm
1. csomag szélessége	5 cm
1. csomag hossza	5,2 cm
1. csomag súlya	78 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------