



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos kompakt
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve	ZCT
Terv	Kompakt
Test típusa	Rögzített
Kapcsolódó fej	ZCE29 ZCE02 ZCE62 ZCEH2 ZCE01 ZCE07 ZCE08 ZCE24 ZCE10 ZCE21 ZCEH0 ZCE67 ZCE66 ZCE64 ZCE06 ZCE14 ZCE05 ZCE11 ZCE28 ZCE09 ZCE65 ZCE27 ZCE13 ZCE63
Test anyaga	Műanyag
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	DEUTSCH connector DT04-4P, 4-lábú
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Érintkezők anyaga	Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás	Van
Minimális működtetési sebesség	0,01 m/s
Érintkező kód meghatározás	B150, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V), Ie = 3 A, Ithe = 5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet Q150, DC-14 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 KV megfelel IEC 60664 4 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14 120 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 13 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14 48 V, 9 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Szélesség	31 mm
Magasság	65 mm

Mélység	30 mm
Nettó súly	0,07 kg

Környezet

Termék kompatibilitása	XCKP
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,8 cm
1. csomag szélessége	3,8 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	163,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------