



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos kompakt
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve	ZCY
Terv	Kompakt
Test típusa	Rögzített
Kapcsolódó fej	ZCE09 ZCEH2 ZCE06 ZCE24 ZCE21 ZCE66 ZCE02 ZCE62 ZCE27 ZCE11 ZCE28 ZCE01 ZCE05 ZCE14 ZCE65 ZCE64 ZCE07 ZCEH0 ZCE13 ZCE29 ZCE63 ZCE08 ZCE67 ZCE10
Test anyaga	Műanyag
Pólusszám	2
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm ²
Kábelbemenet	2 leágaztatott bevezető Pg 11 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 4...8 mm
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Érintkezők anyaga	Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás	Van
Minimális működtetési sebesség	0,01 m/s
Érintkező kód meghatározás	B300, AC-15: B300 (U _e = 240 V), I _e = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet R300, DC-14 (U _e = 250 V), I _e = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel IEC 60664 6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	10 A betét biztosíték izolátor, típus gG

Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Szélesség	58 mm
Magasság	51 mm
Mélység	30 mm
Nettó súly	0,13 kg

Környezet

Termék kompatibilitása	XCKT
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,200 cm
1. csomag szélessége	5,400 cm
1. csomag hossza	6,200 cm
1. csomag súlya	81,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	72
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,218 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------