



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Szekrény/mező leírás	Fali szekrény - szélesség 555 mm
Szekrény szerelése	Felület Szintbeállítás készlettel
Tartozékok	1 x szekrény 1 x földelőkészlet 6 x előlap 6 x moduláris sín
Type of front plate	Moduláris
Függoleges modulok (50 mm) száma	18
A vízszintes sorok száma	6
18 mm-es modulok száma soronként	24
Szabványok	IEC 62208 IEC 61439-3 IEC 61439-2 IEC 61439-1

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	750 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	160 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
Szabályzott csúcs ellenállási áram	53 kA megfelel IEC 61439-2
Villamos szigetelési osztály	Class II.
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Egyenletes Matt
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	555 mm
Magasság	1080 mm
Mélység	157 mm
Nettó súly	16,06 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

IP védettség szint	IP30 Ajtóval IP31 ajtóval és esővédő tetővel IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül
IK védelmi fokozat	IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262 IK08 Ajtóval

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,5 cm
1. csomag szélessége	56,5 cm
1. csomag hossza	110,0 cm
1. csomag súlya	17,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	95,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	99,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja