



Fő jellemzők

Termékválaszték	Acti9
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iCT
Termék vagy alkatrész típusa	Öntapadó alap
Készülék rövid neve	iCMB
Készülék alkalmazás	Ampermérő választék
Ue névleges üzemi feszültség	< 440 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	10 A
Le névleges üzemi áram	10 A
Vezérlés típusa	Forgatógomb 4 pozíciók
Jelölés	0 - L1 - L2 - L3
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	60 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	75 mm
Mechanikai tartósság	2000000 ciklus
Elektromos élettartam	1000000 ciklus
Csatlakozás típusa	Rögzített csavarok - <= 1,5 mm ²

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
IP védettség szint	IP669 előlap: IP20 sorkapocs:
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	77,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,691 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------