



Fő jellemzők

Termékválaszték	PowerLogic CM3000
Termék neve	AMP
Termék vagy alkatrész típusa	Beállító alaplemez
Áramtranszformátor arány	2000/5
Skála típusa	80 mm 90°-on
Rögzítés	Homlokkeret

Kiegészítő jellemzők

Mérés típusa	Áram
Skála	0-2000 A

Környezet

Magasság	96 mm
Szélesség	96 mm
Mélység	75 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1. csomag hossza	11,0 cm
1. csomag súlya	12,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,8 cm
2. csomag szélessége	11,5 cm
2. csomag hossza	11,6 cm
2. csomag súlya	1,65 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	16,987 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------