



### Fő jellemzők

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Termék vagy alkatrész típusa    | Kiegészítő áram-védőeszközök |
| Készülék rövid neve             | Vigi NG160                   |
| Pólusok megnevezése             | 4P                           |
| [In] névleges áram              | 63 A                         |
| Hálózat típusa                  | AC                           |
| Földszivárgás érzékenység       | 300 mA                       |
| Földzárlatvédelmi időképletelés | Pillanatnyi                  |
| Földzárlatvédelmi osztály       | AC típus                     |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék helye a rendszerben            | Kimenő                                                                                                              |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                                                            |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 230...500 V AC 50/60 Hz                                                                                             |
| Szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen                                                                                                 |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2                                                                           |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV megfelel IEC/EN 60947-2                                                                                        |
| Rögzítés                                | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                                          |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz    | Csavarokkal                                                                                                         |
| 9 mm-es osztások                        | 9                                                                                                                   |
| Magasság                                | 118 mm                                                                                                              |
| Szélesség                               | 189 mm                                                                                                              |
| Mélység                                 | 81 mm                                                                                                               |
| Nettó súly                              | 0,45 kg                                                                                                             |
| Elektromos élettartam                   | 10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2                                                                                |
| Csatlakozások - terminálok              | Alagút típusú terminálok 1...35 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Alagút típusú terminálok 1,5...50 mm <sup>2</sup> merev |
| Vezeték csupaszítási hossz              | 20 mm                                                                                                               |
| Meghúzási nyomaték                      | 3,5 N.m                                                                                                             |

### Környezet

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Szabványok                     | IEC/EN 60947-2:Annex B                                  |
| IP védettségi szint            | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                       |
| Szennyezettségi fok            | 3 megfelel IEC/EN 60947-2                               |
| Elektromágneses kompatibilitás | 8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC/EN 60947-2 |
| Tropikalizáció                 | 2 megfelel IEC 60068-1                                  |
| Relatív páratartalom           | 95 % -55 °C                                             |
| Működési magasság              | 2000 m                                                  |

### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 9,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 13,5 cm |
| 1. csomag hossza                    | 26,0 cm |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag súlya                      | 519,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8        |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 4,639 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                            |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|