



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid neve	Vigi NG160
Pólusok megnevezése	3P
[In] névleges áram	63 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	1000 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés	Szelektív
Földzárlatvédelmi osztály	A típusú

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230...500 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel IEC/EN 60947-2
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz	Csavarokkal
9 mm-es osztások	9
Magasság	118 mm
Szélesség	162 mm
Mélység	81 mm
Nettó súly	0,41 kg
Elektromos élettartam	10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok1...35 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok1,5...50 mm ² merev
Vezeték csupaszítási hossz	20 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC/EN 60947-2:Annex B
IP védettségi szint	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC/EN 60947-2
Elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 5000 A megfelel IEC/EN 60947-2
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	13,5 cm
1.csomag hossza	26,5 cm

1. csomag súlya	479,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,339 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------