



Fő jellemzők

Termékválaszték	INS320...630 DC INV320...630 DC INSJ400
Készülék rövid neve	rotációs hajtás kulcsnyílás-adapter
Termék vagy alkatrész típusa	Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe	Fekete
Fogantyú homloklap színe	Fekete
Forgatófogantyú szerelési stílus	Kibővített

Kiegészítő jellemzők

Forgatófogantyús lakat	Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely	Mellső

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,200 cm
1. csomag szélessége	9,800 cm
1. csomag hossza	49,000 cm
1. csomag súlya	1,290 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	16,246 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	48
3. csomag magassága	50,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	77,080 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------