



Egenskaber

Sortiment	"ComPacT"
Produktserie	ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation
Enheds forkortelse	MN
Produkttype	Spænding release
Enhedens anvendelse	Kontrol
Spændingsudløsertype	Åben spole Underspænding udløser
Type af betjening	Standard
Styrespænding	380...480 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast
Serien passer med	Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200)

Produktinformationer

Operating threshold	0.35...0.7 x Un åben 0.85 x Un lukning
Reaktionstid	90 ms "+/- 5 %" til Compact NS630b...1600 90 ms "+/- 5 %" til Compact NS1600b...3200 40 ms "+/- 5 %" til Masterpact NT 90 ms "+/- 5 %" til Masterpact NW
Forsyningens holdeeffekt	4.5 VA
Tilbehør/reservedele	Reservedele til Masterpact NT Reservedele til Masterpact NT NAVY Reservedele til Masterpact NW Reservedele til Masterpact NW NAVY Reservedele til ComPacT NS630b...1600 new generation Reservedele til ComPacT NS1600b...3200 new generation

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,5 cm
Pakke 1 Længde	6,2 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Pakke 1 Vægt	152,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	9,0 cm
Pakke 2 Bredde	13,2 cm
Pakke 2 Længde	18,5 cm
Pakke 2 Vægt	1,568 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	120
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	19,243 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------